


Elektromagnetický ventil BMFH-3-3-M5

Číslo dílu: 4523

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
Druh ovládání	elektrick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	50 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Stupeň krytí	IP65
Jmenovitá světlost	1.3 mm
Princip těsnění	měkké
Max. počet pozic pro ventily	3
Způsob řízení	přím.
Příkon přítahu	7.5 W
Trvalý příkon	6 W
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	350 g
Elektrické připojení	konektor
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	M5
Pneumatické připojení 3	M5
Materiál tělesa	hliník