

Elektromagnetická cívka

MSFG-12

Číslo dílu: 4526

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Min. doba přitahu	10 ms
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	12 V DC: 4,1 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Max. utahovací moment zásuvky	0.4 Nm
Hmotnost výrobku	55 g
Elektrické připojení	3 piny nožové kontakty s připojovacím obrazcem podle normy Festo pro MSSD-F
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
Materiál vinutí	měď