


Elektromagnetický ventil MOFH-3-M5

Číslo dílu: 4543

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu otevřen, monostabilní
Druh ovládání	elektrick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	46 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	0 MPa...0.65 MPa 0 bar...6.5 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Jmenovitá světlost	1.5 mm
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	s aretací
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Spínací čas vyp.	8.5 ms
Spínací čas zap.	12 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-15 °C...60 °C
Okolní teplota	-15 °C...40 °C
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Pneumatické připojení 3	M5