

Jednosměrný škrticí ventil GRF-PK-3X2

Číslo dílu: 4566

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	45 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	45 l/min
Provozní tlak	0.5 bar...8 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	145 g
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz