

hadice z plastu PP-3-NT

č. dílu: 4572

FESTO

pro šroubení CK a CN, vhodná pro vyšší tlaky a teploty, polyamid (není povoleno použití při výrobě potravin).
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| vnější průměr | 4 mm |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 18 mm |
| vnitřní průměr | 2,9 mm |
| mín. poloměr ohybu | 12 mm |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0,95 ... 15 bar |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch vakuum |
| okolní teplota | -30 ... 80 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd TÜV |
| hmotnost výrobku dle délky | 0,0062 kg/m |
| barva | přírodní |
| tvrdost Shore | D 55 +/-3 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu hadice | TPE-A |