

Indikátor tlaku OH-22-GE

Číslo dílu: 4601

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...45 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS