

Kulový kohout VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15

Číslo dílu: 4745218

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	2cestný kulový kohout s ruční pákou
Druh ovládání	mechanick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	NPT3/4
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Vnitřní Ø	20 mm
Jmenovitá světlost DN	20
Funkce ventilu	2/2
Směr proudění	reverzibilní
Jmenovitý tlak armatury PN	63
Odtrhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN	7.5 Nm
Vychází z norem	ASME B1.20.1
Médium	pára stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [·:·:·] netečné plyny voda neutrální kapaliny
Teplota média	-20 °C...200 °C
Průtok Kv	59 m³/h
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli
Číslo materiálu tělesa	1.4408
Materiál těsnění sedla	PTFE
Materiál těsnění	PTFE
Materiál koule	ušlechtilá ocelolitina
Číslo materiálu koule	1.4408

Parametr	Hodnota
Materiál hřídele	silně legovaná ocel, nerezová
Míslo materiálu hřídele	1.4401
Hmotnost výrobku	500 g
Certifikát	CRN
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi