

Držák čidel EAPM-L2-SH

Číslo dílu: 4759852

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	4 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku senzoru	tvárná slitina hliníku, eloxováno