

# Kulový kohout VZBD-2-S5-16-T-2-F0507-V14V14

Číslo dílu: 4802249

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                      | Hodnota                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce                                                    | 2 cestný kulový kohout                                                                               |
| Druh ovládání                                                 | mechanick.                                                                                           |
| Princip těsnění                                               | měkké                                                                                                |
| Montážní poloha                                               | libovoln.                                                                                            |
| Způsob upevnění                                               | montáž do vedení                                                                                     |
| Připojení armatury                                            | svorka podle DIN 32676, řada B                                                                       |
| Indikace spínací polohy                                       | směr drážky = směr průtoku                                                                           |
| Připojovací obrazec na přírubě                                | F0507                                                                                                |
| Vnitřní Ø                                                     | 56.3 mm                                                                                              |
| Jmenovitá světlost DN                                         | 50                                                                                                   |
| Funkce ventilu                                                | 2/2                                                                                                  |
| Směr proudění                                                 | reverzibilní                                                                                         |
| Jmenovitý tlak armatury PN                                    | 16                                                                                                   |
| Odtrhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN | 44 Nm                                                                                                |
| Vychází z norem                                               | DIN 32676<br>ISO 5211                                                                                |
| Médium                                                        | pára<br>stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>netečné plyny<br>voda<br>neutrální kapaliny |
| Teplota média                                                 | -20 °C...200 °C                                                                                      |
| Průtok Kv                                                     | 532 m³/h                                                                                             |
| Upozornění k materiálu                                        | v souladu s RoHS                                                                                     |
| Shoda s LABS                                                  | VDMA24364-zóna III                                                                                   |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                         | viz rozšířené informace o materiálu                                                                  |
| Materiál tělesa                                               | odlitek z ušlechtilé oceli                                                                           |
| Číslo materiálu tělesa                                        | 1.4409                                                                                               |
| Materiál těsnění sedla                                        | PTFE, modifikováno                                                                                   |

| Parametr                           | Hodnota                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiál těsnění                   | FPM<br>PTFE                                                        |
| Materiál koule                     | ušlechtilá ocelolitina                                             |
| Číslo materiálu koule              | 1.4409                                                             |
| Materiál hřídele                   | silně legovaná ocel, nerezová                                      |
| Míslo materiálu hřídele            | 1.4401                                                             |
| Hmotnost výrobku                   | 5670 g                                                             |
| Certifikát                         | 3-A Sanitary<br>CRN                                                |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro tlaková zařízení                             |
| Ochrana proti výbuchu              | zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Třída odolnosti korozi KBK         | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi                       |