


Filtr EMC CAMF-C5-FC

Číslo dílu: 4825847

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...30 V
Jmenovité provozní napětí, AC	24 V
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP30
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	15
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	8
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	15
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	8
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	2x šroub 4-40 UNC-2A
Protokol	HIPERFACE
Barva tělesa	stříbrná
Materiál tělesa	pokovený plast