

# Nástrčná příruba DARF-Q12-25

Číslo dílu: 4886223

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Velikost                   | 25                                  |
| Montážní poloha            | libovoln.                           |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                      |
| Okolní teplota             | 0 °C...60 °C                        |
| Max. utahovací moment      | 1.2 Nm                              |
| Hmotnost výrobku           | 60 g                                |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                    |
| Materiál příruby           | Tvárný legovaný hliník, eloxovaný   |
| Materiál šroubů            | ocel, pozinkováno                   |