

Nástrčná příruba DARF-Q12-32

Číslo dílu: 4886224

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	2.9 Nm
Hmotnost výrobku	92 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál příruby	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno