



Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil JD-5-PK-3

Číslo dílu: 4901

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2, bistabilní, s dominantním signálem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	1 bar...8 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Čas přepnutí	9 ms
Přepínací čas (dominantní signál)	25 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	130 g
Způsob upevnění	na připojovací desku na montážní rámy s průchozí dírou volitelně:
Připojení pomocného řídicího tlaku 12	PK-3
Připojení pomocného řídicího tlaku 14	PK-3
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	PK-3
Pneumatické připojení 4	PK-3
Připojení pneumatiky 5	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	mosaz zesílený PPS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	plast tlakový odlitek ze zinku