


Narážkový ventil V/O-3-1/8

Číslo dílu: 4938

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu otevřen/zavřen, monostabilní
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	140 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/8
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Konstrukce	Píst-uložení
Jmenovitá světlost	3.5 mm
Způsob řízení	přím.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	28 N
Ovládací síla při základní poloze uzavřené	37.53 N
Hmotnost výrobku	90 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	eloxovaný hliník