

Přírubové upevnění DAMF-Q12-12

Číslo dílu: 4965018

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	2 Nm
Hmotnost výrobku	54 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	ocel, pozinkováno
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno