

Spojka
EAMD-25-22-12-10X12
Číslo dílu: 5029897

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	12 mm
Průměr upínání 2	10 mm
Velikost	25
Jmenovitá délka	22 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	9 Nm
Hmotnost výrobku	42.1 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS