


# Kabel pro motor NEBM-S1G15-E-20-Q7-LE6

Číslo dílu: 5085059

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Označení vedení                              | bez popisových štítků           |
| Elektrické připojení 1, funkce               | strana koncových zařízení       |
| Elektrické připojení 1, konstrukce           | hranat.                         |
| Elektrické připojení 1, druh připojení       | zásuvka                         |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu        | přím.                           |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika | Sub-D                           |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů    | 15                              |
| Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče | 10                              |
| Elektrické připojení 2, funkce               | strana řízení                   |
| Elektrické připojení 2, druh připojení       | kabel                           |
| Elektrické připojení 2, připojovací technika | volné konce vodičů              |
| Elektrické připojení 2, počet pinů/žil       | 6                               |
| Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily   | 6                               |
| Rozsah provozního napětí, DC                 | 0 V...72 V                      |
| Jmenovité provozní napětí DC                 | 24 V                            |
| Stínění                                      | ano                             |
| Délka kabelu                                 | 20 m                            |
| Vlastnosti kabelu                            | vhodné do energetických řetězců |
| Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu      | 80 mm                           |
| Průměr kabelu                                | 8 mm                            |
| Konstrukce kabelu                            | 6x 0,75 mm <sup>2</sup>         |
| Jmenovitý průřez vodičem                     | 0.75 mm <sup>2</sup>            |
| Konce vodičů                                 | dutinka na vodiče               |
| Stupeň krytí                                 | IP65                            |
| Upozornění ke stupni krytí                   | v namontovaném stavu            |
| Okolní teplota                               | -40 °C...80 °C                  |
| Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu  | -5 °C...80 °C                   |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)           | podle směrnice EU-RoHS          |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)         | podle předpisů UK RoHS          |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                  |
| Upozornění k materiálu                       | v souladu s RoHS                |

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Třída odolnosti korozi KBK | 0 - žádné nároky na odolnost korozi |
| Materiál pláště kabelu     | TPE-U(PUR)                          |
| Barva pláště kabelu        | šedá                                |
| Materiál izolační dutinky  | PP                                  |