

Řídicí vedení

NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Číslo dílu: 5105646

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	SCSI
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	36
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	36
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý
Elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	36
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	36
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	na montážní liště
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1.5 A
Odolnost nárazům napětí	0.5 kV
Délka kabelu	0.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	74 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	110 mm
Průměr kabelu	7.4 mm
Konstrukce kabelu	18 x 2 x 0,09 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.09 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS

Parametr	Hodnota
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	1
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	černá
Materiál tělesa	PA PBT
Barva tělesa	zelená černá
Materiál izolační dutinky	PVC