

Ložiskové těleso LN-100

Číslo dílu: 5152

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	100
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	1234 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	tvárná litina