


# Připojovací blok MHP2-PR10-5

Číslo dílu: 525126

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Max. počet pozic pro ventily      | 10                                    |
| Třída odolnosti korozi KBK        | 2 - mírné nároky na odolnost korozi   |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Hmotnost výrobku                  | 597 g                                 |
| Způsob upevnění připojovací desky | s průchozí dírou<br>s montážní lištou |
| Způsob upevnění ventilu           | s vnitřním závitem                    |
| Připojení pneumatiky 1            | M7                                    |
| Pneumatické připojení 3           | M7                                    |
| Připojení pneumatiky 5            | M7                                    |
| Materiál připojovací desky        | Tvárný legovaný hliník,               |