

Bateriový blok MHA4-PR10-3-1/4

Číslo dílu: 525238

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	10
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	1710 g
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou s montážní lištou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení 1/33	G3/8
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G1/4
Pneumatické připojení 3/11	G3/8
Materiál připojovací desky	Tvárný legovaný hliník,