


hadice z plastu PAN-V0-10X1,25-BR-20

č. dílu: 525488
výběhový výrobek

ohnivzdorná

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	56 mm
vnitřní průměr	7,5 mm
mín. poloměr ohybu	34 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com minerální olej
test materiálu na propálení	UL94 V-0 (plášť)
okolní teplota	-30 ... 90 °C
hmotnost výrobku dle délky	0,088 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
barva	hnědý
tvrdost Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	polyamid 12 PVC-P