

Nástavba pro mezilehlou polohu SLG-Z-8/12-A

Číslo dílu: 525680

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	otočný doraz na principu ozubený hřeben/pastorek
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	1 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	33.5 g
Způsob upevnění	s průchozími dírami a lícovaným kolíkem
Pneumatické připojení	M3
Materiál dorazů	ocel, poniklováno
Materiál těsnění	PUR
Materiál tělesa	hliník tvrdě eloxovaný