

**Přísavka**  
**ESS-60-GT-G1/4-I**  
Číslo dílu: 525981

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní držáku přísavky             | 6 mm                                                        |
| Min. poloměr výrobku                          | 75 mm                                                       |
| Jmenovitá světlost                            | 2.5 mm                                                      |
| Průměr přísavky                               | 60 mm                                                       |
| Objem přísavky                                | 11.3 cm <sup>3</sup>                                        |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                   |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, hluboký                                        |
| Provozní tlak                                 | -0.95 bar...0 bar                                           |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.7 bar                                                    |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-A1-L                                              |
| Okolní teplota                                | -10 °C...80 °C                                              |
| PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 134 N                                                       |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 37 N                                                        |
| Hmotnost výrobku                              | 19.5 g                                                      |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | G1/4                                                        |
| Barva                                         | červenohnědá                                                |
| Tvrdost Shore                                 | 72 +/- 5                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | tvárná slitina hliníku                                      |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                             | Vulkollan                                                   |