

Přísavka
ESS-50-BT-G1/4-I
Číslo dílu: 525995

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	10 mm
Min. poloměr výrobku	40 mm
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Průměr přísavky	50 mm
Objem přísavky	17.6 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-0.95 bar...0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	100 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	39 N
Hmotnost výrobku	25 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan