

Přísavka
ESV-40-BT
Číslo dílu: 526006

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	9 mm
Min. poloměr výrobku	35 mm
Průměr přísavky	40 mm
Objem přísavky	9.8 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Měch
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-0.95 bar...0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	59 N
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	59 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	22 N
Hmotnost výrobku	10.5 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan