

# Sada manometru DPA-100-10-MA-SET

Číslo dílu: 526098

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                      |
|------------------------------|------------------------------|
| Odpovídá normám              | EN 837-1                     |
| Jmenovitá velikost manometru | 40                           |
| Konstrukce                   | Manometr s Bourdonovým perem |
| Způsob upevnění              | s vnějším závitem            |
| Provozní tlak                | 10 bar                       |
| Třída přesnosti měření       | 2,5                          |
| Stupeň krytí                 | IP43                         |
| Okolní teplota               | 5 °C...60 °C                 |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Montážní poloha              | libovoln.                    |
| Pneumatické připojení        | G1/4                         |
| Hmotnost výrobku             | 305 g                        |