


Sada manometru DPA-100-16-MA-SET

Číslo dílu: 526099

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	40
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	s vnějším závitem
Provozní tlak	16 bar
Třída přesnosti měření	2,5
Stupeň krytí	IP43
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatické připojení	G1/4
Hmotnost výrobku	305 g