


# Válec s krátkým zdvihem ADVC-4-5-P

Číslo dílu: 526898

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	5 mm
Průměr pístu	4 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	píst Pístnice
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	5.7 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	7.5 N
Pohybující se hmotnost	0.25 g
Hmotnost výrobku	4.2 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím volitelně:
Pneumatické připojení	M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku eloxováno
Materiál těsnění	HNBR NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pístnice / pohybové tyče	tvárná slitina hliníku eloxováno