

Konektor SD-SUB-D-ST25

Číslo dílu: 527522

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	51 g
Elektrické připojení	25 pinů konektor Sub-D
Rozsah provozního napětí, DC	250 V
Rozsah napájecího napětí AC	250 V
Proudová zatížitelnost	5 A
Kabelové šroubení	Pg11
Přípustný průměr kabelu	7 mm...12 mm
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi pozlaceno