

obslužné zařízení CPX-MMI-1

č. dílu: 529043

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	81 mm
výška	28 mm
délka	137 mm
max. délka připojovacího kabelu	15 m
zobrazení	128 x 64 pixely LCD-Display s podsvětlením
ovládací prvky	3 funkční tlačítka 4 tlačítka se šípkami fóliová klávesnice
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
datová sběrnice	sběrnice RS232 57,6Kbaud zásuvka M12 4 piny
jmenovité provozní napětí DC	24 V
napájení	je k dispozici z připojeného zařízení
příkon při jmenovitém provozním napětí	50 - 60 mA
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX kategorie pro prach	II 3D
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Ex - teplota okolí	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
relativní vlhkost vzduchu	nekondenzující
ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	150 g
materiál tělesa	zesílený PA