


Filtr
MS4-LF-1/4-CRV
Číslo dílu: 529397

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	5 µm
Odpouštění kondenzátu	automaticky ručně tlačítkem
Konstrukce	Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
Ochrana nádoby	ochranný koš z plastu
Stupeň odlučování kondenzátu	75 %
Provozní tlak	2 bar...12 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1300 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Velikost pórů	5 µm
Hmotnost výrobku	189 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku

Parametr	Hodnota
Materiál nádoby	PC
Materiál oddělovacího disku	POM