


Spínací ventil MS4-EE-1/4-V230

Číslo dílu: 529537

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Konstrukce | pístové šoupátko |
| Druh ovládání | elektrick. |
| Funkce odvětrání | nelze škrtit |
| Pomocné ruční ovládání | s aretací tlačítkem |
| Způsob návratu do základní polohy | mechanická pružina |
| Způsob řízení | nepřímo řízené |
| Funkce ventilu | 3/2, v klidu uzavř., monostabil. |
| Provozní tlak | 4 bar...14 bar |
| Překrytí | pozitivní překrytí |
| Hodnota C | 9.5 l/sbar |
| Hodnota b | 0.44 |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 2000 l/min |
| Doba sepnutí | 100% |
| Hodnoty cívek | 230 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,0 VA při spínání, 2,4 VA trvale |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírně nároky na odolnost korozi |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Vhodnost pro použití v potravinářství | viz rozšířené informace o materiálu |
| Způsob upevnění | montáž do vedení s příslušenstvím volitelně: |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Směr proudění | není reverzibilní |
| Hmotnost výrobku | 273 g |
| Připojení pneumatiky 1 | G1/4 |

| Parametr | Hodnota |
|-------------------------|--|
| Pneumatické připojení 2 | G 1/4 |
| Pneumatické připojení 3 | G1/4 |
| Napájení řídicím tlakem | interní |
| Elektrické připojení | Tvar C konektor podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál tělesa | tlakový odlitek z hliníku |