

Spojka
EAMC-B-15-22-5-5
Číslo dílu: 530085

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	5 mm
Průměr upínání 2	5 mm
Velikost	15
Jmenovitá délka	22 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	12000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.13 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	1 Nm
Hmotnost výrobku	6 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS