


Redukční ventil MS6N-LR-1/2-D7-AS

Číslo dílu: 531455

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, uzamykatelný
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Redukční ventil s manometrem
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním
Indikace tlaku	manometrem
Provozní tlak	0.8 bar...20 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. hystereze tlaku	0.25 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	5500 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	730 g
Způsob upevnění	montáž do panelu montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího dílu	PA POM

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál membrány	NBR
Materiál oddělovacího disku	POM