

Zásuvka rychlospojky KD4-CK-9

Číslo dílu: 531640

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	7.4 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	261 l/min...1116 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	282.9 l/min...1209.7 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:·:·]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	71 g
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním Ø 9 mm s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál pružiny	Vysoce legovaná nerezová ocel
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál vnitřního kroužku	mosaz
Materiál pojistného kroužku	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál kolíků	silně legovaná ocel, nerezová
materiál tělesa ventilu	mosaz
materiál uvolňovací objímky	PP