

Konektor spojky KS2-M5-A

Číslo dílu: 531658

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.4 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	85 l/min...136 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	92.1 l/min...147.4 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	0.85 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 15 %
Hmotnost výrobku	5 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění závitu	NBR Vysoce legovaná nerezová ocel
Informace o materiálu	mosaz, poniklováno