

# jemný filtr MS6N-LFM-1/4-BRV-Z

č. dílu: 531857

FESTO

filtr 1 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatické odpouštění kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	1 µm
účinnost filtrace	99.99 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
max.množství kondenzátu	38 cm <sup>3</sup>
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
vstupní tlak 1	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	550 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	2.7.3 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m <sup>3</sup>
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	600 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC