


Ventil s pomalým náběhem tlaku MS6N-DL-3/8

Číslo dílu: 532025

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce odvětrání	lze škrtit
Druh ovládání	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Konstrukce	Píst-uložení
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Směr proudění	není reverzibilní
Funkce ventilu	2/2
Provozní tlak	4 bar...18 bar
Hodnota b	0.48
Hodnota C	21.05 l/sbar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	5050 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	650 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 2	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku

