

Konektor
FBS-SUB-9-GS-DP-B
Číslo dílu: 532216

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	20 mm
Výška	62 mm
Délka	61 mm
Protokol	PROFIBUS
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Dodatečné funkce	vypnutí - výstupní segment sítě
Hmotnost výrobku	60 g
Rozhraní průmyslové sítě	2x 2 párové svorky
Přípustný průměr kabelu	5 mm...10 mm
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu podle IEC 60529
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál převlečné matice	mosaz
Materiál šroubů	ocel
Materiál těsnění	NBR