

Konektor FBS-SUB-9-BU-IB-B

Číslo dílu: 532218

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	20 mm
Výška	62 mm
Délka	61 mm
Protokol	Interbus
Dodatečné funkce	integrováný můstek RBST
Hmotnost výrobku	60 g
Rozhraní průmyslové sítě	1x 5 pérových svorek
Přípustný průměr kabelu	5 mm...10 mm
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu podle IEC 60529
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál převlečné matice	mosaz
Materiál šroubů	ocel
Materiál těsnění	NBR