

Kloubová hlavice SGS-3/4-16

Číslo dílu: 532699

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	3/4-16 UNF-2B
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	464 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vnějšího kroužku	mosaz
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál vnitřního kroužku	ocel
Materiál matice	ocel, pozinkováno