

Filtr s aktivním uhlím LFX-1/2-D-MAXI

Číslo dílu: 532785

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Maxi
Řada	D
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	filtr s aktivním uhlím Filtr s vlákny
Ochrana nádoby	kovový ochranný koš
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Doporučený maximální normální průtok	1100 l/min
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	1100 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:2] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertní plyny
Teplota média	5 °C...30 °C
Zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m³
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1191 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Pneumatické připojení	G1/2
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska G1/2
Pneumatické připojení 2	Připojovací deska G 1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	aktivní uhlí tkanina
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku

Parametr	Hodnota
Materiál nádoby	PC