

Vložka velmi jemného filtru MS6-LFM-A

Číslo dílu: 532909

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Vychází z norem	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Řada	MS
Jemnost filtru	0.01 µm
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	900 l/min
Min. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	135 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:::4] netečné plyny
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Stupeň odloučení frakcí (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Stupeň odloučení MPPS	99.95 %
Zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³