

Kryt VMPA-KMS-H

Číslo dílu: 533198

FESTO



1 13
14 25

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	DIN 41652
Četnost připojování	50
Hmotnost výrobku	71 g
Elektrické připojení	konektory / zásuvky
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	25
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	3x šroub M3
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, připojovací technika	krimpovací kontakty
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Jmenovité provozní napětí, AC	3 V
Odolnost nárazům napětí	1 kV
Průměr kabelu	6 mm...12 mm
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	šedá
Materiál převlečné matice	PA
Materiál těsnění	CR NBR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno