


Šroubení L s nástrčnou koncovkou QBL-1/8-5/32-U-M

Číslo dílu: 533233

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	0.118 in
Druh těsnění na závitovém čepu	Potah
Tvar	tvar L
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.332 oz
Způsob upevnění	Vnější šestihran na klíč vel. 10
Připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 5/32"
Okolní teplota, °F	32 °F...140 °F
Barva uvolňovacího kroužku	šedá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PBT
Materiál těsnění závitu	NBR
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová