

# Šroubení T s nástrčnými koncovkami QBT-M5-1/4-U-M

Číslo dílu: 533250

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                  | standard                                                       |
| Jmenovitá světlost                        | 0.098 in                                                       |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | těsnicí kroužek                                                |
| Tvar                                      | tvar T                                                         |
| Velikost balení                           | 10                                                             |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Námořní klasifikace                       | viz. certifikát                                                |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]                  |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | je možný mazaný provoz                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-zóna III                                             |
| Okolní teplota                            | 0 °C...60 °C                                                   |
| Jmenovitý utahovací moment                | 0.5 Nm                                                         |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 10 %                                                         |
| Hmotnost výrobku                          | 0.579 oz                                                       |
| Způsob upevnění                           | Vnější šestihran na klíč vel. 12                               |
| Připojení pneumatiky 1                    | vnější závit M5                                                |
| Pneumatické připojení 2                   | pro hadici s vnějším průměrem 1/4"                             |
| Okolní teplota, °F                        | 32 °F...140 °F                                                 |
| Barva uvolňovacího kroužku                | šedá                                                           |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál tělesa                           | PBT                                                            |
| Materiál těsnění závitu                   | NBR                                                            |
| Materiál uvolňovacího kroužku             | POM                                                            |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice       | silně legovaná ocel, nerezová                                  |