

# Šroubení T s nástrčnými koncovkami QBT-1/8-1/4-U-M

Číslo dílu: 533254

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                       |
| Jmenovitá světlost                     | 0.177 in                                                       |
| Druh těsnění na závitovém čepu         | Potah                                                          |
| Tvar                                   | tvar T                                                         |
| Velikost balení                        | 10                                                             |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Námořní klasifikace                    | viz. certifikát                                                |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]                  |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                             |
| Okolní teplota                         | 0 °C...60 °C                                                   |
| Hmotnost výrobku                       | 0.635 oz                                                       |
| Způsob upevnění                        | Vnější šestihran na klíč vel. 12                               |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnější závit R1/8                                              |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším průměrem 1/4"                             |
| Okolní teplota, °F                     | 32 °F...140 °F                                                 |
| Barva uvolňovacího kroužku             | šedá                                                           |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál tělesa                        | PBT                                                            |
| Materiál těsnění závitů                | NBR                                                            |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | POM                                                            |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                  |