

Připojovací deska VMPA1-FB-AP-4-1

Číslo dílu: 533352

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	42 mm
Délka	107.3 mm
Rozteč	10.5 mm
Max. počet pozic pro ventily	4
Provozní tlak	-0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	185 g
Pneumatické připojení 2	M7
Pneumatické připojení 4	M7
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku