

Spirálová hadice z plastu PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Číslo dílu: 533465

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní délka	6 m
Vnější Ø	9.5 mm
Délka bloku	1.317 m
Poloměr ohybu významný pro průtok	50 mm
Vnitřní Ø	6.4 mm
Průměr svinutí	42 mm
Počet závitů	66
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...15 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	11 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	430 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2	vnější závit G1/4
Barva	modrá
Tvrdost Shore	A 87 +/- 3
Materiál připojovacího závitu	mosaz poniklováno
Materiál ochrany proti zlomení	POM
Materiál hadice	TPE-U(PU)